



## FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

### TERMÉK BEMUTATÁS

#### Üdvözljük az UT-T161M elektromechanikus kapcsolóóra felhasználójaként!

A termék beépített hálózati feszültségű óraművet, időzítő mechanizmust és jelfogót tartalmaz. Az időzítő mechanizmust alkotó szegmentált tárcsa segítségével a felhasználó min. 15 perc és max. 24 óra közötti kapcsolási ciklusokat állíthat be. A kapcsolóóráról működtetni kívánt fogyasztót a kapcsolóórán található dugaszoló aljzathoz kell csatlakoztatni, miközben a kapcsolóóra egy szabványos hálózati feszültségű dugaszolóaljzatba csatlakoztatandó. A kapcsolóóra oldalán elhelyezett kapcsoló segítségével a felhasználó kiválaszthatja a kívánt automatikus (időzített), vagy folyamatos üzemmódot. A termék csak beltéri használatra ajánlott.

### MŰSZAKI ADATOK

**Névleges feszültség:** 220-240V~  
**Névleges frekvencia:** 50 Hz  
**Névleges teljesítmény:** MAX. 3680W  
**Névleges áram:** 16A  
**Kapcsolási művelet:** 48 ON/OFF (BE/KI) kapcsolási művelet naponta  
**Védettség:** IP 20

### PROGRAMOZÁS

1. Először meg kell győződni arról, hogy az összes szegmens a felső (OFF/KI) pozícióban van (egyvonalban a tárcsával).
2. Gondoskodni kell arról, hogy a készülék oldalán a csúszó kapcsoló ALSÓ pozícióban legyen (TIMER ON [IDŐZÍTŐ BE]).
3. Le kell nyomni az összes szegmenst az ON (BE) és OFF (KI) idő beállítások közé, igény szerint.  
Tetszés szerinti mennyiségű ON (BE) időszakot állíthat be egy 24 órás időszakra vonatkozóan. Minden egyes szegmens = 15 perc.
4. Be kell állítani a pillanatnyi időt az időzítő tárcsa óramutató járásával egyirányába történő elforgatásával, ahogyan az látható, amíg a megfelelő idő nincs vonalban a háromszög formájú mutatóval.
5. Dugja be a készüléket a kapcsolóórába, majd dugja be az időzítőt a fali aljzatba. Ne felejtse el BEKAPCSOLNI az aljzatot és a készüléket.
6. A kapcsolóóra (állandóan bekapcsolt állapot) bármikor felülírható a csúszó kapcsoló felső pozícióba állításával.
7. A működtetett eszköz bekapcsolt állapotát a kapcsolóórán található világító piros LED fény jelzi.

**Forgalmazza: Sza-Co Kft.**  
H-6000 Kecskemét, Izzó u. 2.  
+36-30-99-11-537  
info@ultratech.hu  
www.ultratech.hu